

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M3,5X0,6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130001 M3,5X0,6
GTIN	4062406000516
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: M-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 0,6 mm  
Teljes hossz L: 56 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 4 mm  
Szár négyszög □: 3 mm  
Magfurat Ø: 2,9 mm

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Teljes hossz L	56 mm
Forgácshornok száma	3
Szabvány	DIN 371
Szár négyszög □	3 mm

Menetemelkedés	0,6 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Menet Ø	3,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	10,5 mm
Magfurat Ø	2,9 mm
Menetfajta	M-LH
Menetméret	M3,5×0,6
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró