

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M30X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130001 M30X0,5
GTIN	4062406002336
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,5 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 22 mm

Szár négyszög □: 18 mm

Magfurat Ø: 29,5 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	22 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Menetemelkedés	0,5 mm
Menetmélység	90 mm
Menet Ø	30 mm
Szár négyszög □	18 mm
Forgácshornyok száma	4
Teljes hossz L	180 mm
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	29,5 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M30×0,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró