

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M45X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130001 M45X0,5
GTIN	4062406003364
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,5 mm

Teljes hossz L: 220 mm

Szár Ø D_s: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 44,5 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	4
Szár négyszög □	29 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,5 mm
Magfurat Ø	44,5 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H

Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Tűrés osztály	6H +0,20
Menet Ø	45 mm
Menetmélység	135 mm
Szár Ø D _s	36 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	220 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M45×0,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró