

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M36X2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130001 M36X2
GTIN	4062406002855
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 2 mm
Teljes hossz L: 200 mm
Szar Ø D_s: 28 mm
Szar négyszög □: 22 mm
Magfurat Ø: 34 mm

Műszaki leírás

Szar Ø D _s	28 mm
Teljes hossz L	200 mm
Szabvány	DIN 376
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Menetemelkedés	2 mm
Forgácshornok száma	4
Magfurat Ø	34 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	36 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	22 mm
Menetmélység	108 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M36×2
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró