

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M41X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130001 M41X0,75
GTIN	4062406003203
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 0,75 mm
Teljes hossz L: 200 mm
Szar Ø D_s: 32 mm
Szar négyszög □: 24 mm
Magfurat Ø: 40,25 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	40,25 mm
Szar Ø D _s	32 mm
Szar négyszög □	24 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,75 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H

Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Tűrés osztály	6H +0,20
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	200 mm
Menet Ø	41 mm
Menetmélység	123 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornok száma	4
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M41×0,75
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfűró