

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M31X1,5****Rendelési adatok**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 130001 M31X1,5 |
| GTIN              | 4062406002466  |
| Árucikk kategória | 10N            |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrési osztály: ISO 1 4H

Tűrési osztály: ISO 1X 4HX

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Szár négyszög □: 20 mm

Magfurat Ø: 29,5 mm

**Műszaki leírás**

|                |            |
|----------------|------------|
| Tűrési osztály | ISO 1 4H   |
| Tűrési osztály | ISO 1X 4HX |
| Tűrési osztály | ISO 2 6H   |
| Tűrési osztály | ISO 2X 6HX |
| Tűrési osztály | 6H +0,05   |
| Tűrési osztály | ISO 3 6G   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                                |
| Tűrési osztály             | 7H  |
| Tűrési osztály             | 7HX                                       |
| Tűrési osztály             | 7G  |
| Tűrési osztály             | 7GX                                       |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 6H +0,20                                  |
| Szár négyszög □            | 20 mm                                     |
| Menetmélység               | 93 mm                                     |
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Magfurat Ø                 | 29,5 mm                                   |
| Szabvány                   | DIN 376                                   |
| Teljes hossz L             | 180 mm                                    |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 25 mm                                     |
| Forgácshornyok száma       | 4   |
| Vágóélek száma Z           | 4   |
| Menet Ø                    | 31 mm                                     |
| Menetemelkedés             | 1,5 mm                                    |
| Menetfajta                 | MF-LH                                     |
| Menetméret                 | M31×1,5                                   |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | balra                                     |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró