

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M40X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130001 M40X0,75
GTIN	4062406003128
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrési osztály: ISO 1 4H

Tűrési osztály: ISO 1X 4HX

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,75 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 39,25 mm

Műszaki leírás

Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G

Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376
Szár $\varnothing D_s$	32 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet \varnothing	40 mm
Menetemelkedés	0,75 mm
Szár négyszög \square	24 mm
Teljes hossz L	200 mm
Menetmélység	120 mm
Magfurat \varnothing	39,25 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M40x0,75
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró