

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M49X1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130001 M49X1
GTIN	4062406003593
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1 mm

Teljes hossz L: 250 mm

Szár Ø D_s: 40 mm

Szár négyszög □: 32 mm

Magfurat Ø: 48 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Szár négyszög □	32 mm
Szár Ø D _s	40 mm
Menetmélység	147 mm
Forgácshoronyok száma	4
Szabvány	DIN 376

Teljes hossz L	250 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	1 mm
Magfurat Ø	48 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Menet Ø	49 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M49×1
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró