

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M34X2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130001 M34X2
GTIN	4062406002695
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 2 mm  
Teljes hossz L: 200 mm  
Szar  $\varnothing D_s$ : 28 mm  
Szar négyszög  $\square$ : 22 mm  
Magfurat  $\varnothing$ : 32 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat $\varnothing$	32 mm
Szar $\varnothing D_s$	28 mm
Menet $\varnothing$	34 mm
Menetmélység	102 mm
Menetemelkedés	2 mm
Szerszámanyag	HSS E

Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	200 mm
Szár négyszög □	22 mm
Forgácshornok száma	4
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M34×2
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró