

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M1,6X0,2****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130005 M1,6X0,2 |
| GTIN              | 4062406003869   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Magfurat Ø            | 1,4 mm     |
| Szerszámanyag         | HSS E      |
| Szabvány              | DIN 371    |
| Szár négyszög □       | 2,1 mm     |
| Menet Ø               | 1,6 mm     |
| Teljes hossz L        | 40 mm      |
| Menetemelkedés        | 0,2 mm     |
| Forgácshornyok száma  | 2          |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 2,5 mm     |
| Vágóélek száma Z      | 2          |
| Menetmélység          | 4,8 mm     |
| Tűrés osztály         | ISO 1 4H   |
| Tűrés osztály         | ISO 1X 4HX |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tűrési osztály             | ISO 2 6H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 2X 6HX                                |
| Tűrési osztály             | 6H +0,05                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3 6G                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                                |
| Tűrési osztály             | 7H  |
| Tűrési osztály             | 7HX                                       |
| Tűrési osztály             | 7G  |
| Tűrési osztály             | 7GX                                       |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 6H +0,20                                  |
| Menetfajta                 | M   |
| Menetméret                 | M1,6×0,2                                  |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | Nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |