

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M4X0,7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130001 M4X0,7
GTIN	4062406000547
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: M-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 0,7 mm
Teljes hossz L: 63 mm
Szár Ø D_s: 4,5 mm
Szár négyszög □: 3,4 mm
Magfurat Ø: 3,3 mm

Műszaki leírás

Szár négyszög □	3,4 mm
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	63 mm
Menetmélység	12 mm
Szár Ø D _s	4,5 mm
Szerszámanyag	HSS E

Menet Ø	4 mm
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Menetemelkedés	0,7 mm
Magfurat Ø	3,3 mm
Menetfajta	M-LH
Menetméret	M4×0,7
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró