

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M8X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130001 M8X0,5
GTIN	4062406000714
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 0,5 mm  
Teljes hossz L: 90 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 8 mm  
Szár négyszög □: 6,2 mm  
Magfurat Ø: 7,5 mm

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 371
Menet Ø	8 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Szár négyszög □	6,2 mm
Teljes hossz L	90 mm
Szerszámanyag	HSS E

Menetmélység	24 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	7,5 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Tűrés osztály	6H +0,20
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M8×0,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfűró