

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M52X2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130001 M52X2
GTIN	4062406003746
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 2 mm
Teljes hossz L: 250 mm
Szár Ø D_s: 40 mm
Szár négyszög □: 32 mm
Magfurat Ø: 50 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	52 mm
Szár négyszög □	32 mm
Menetmélység	156 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornyok száma	4
Szerszámanyag	HSS E

Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	250 mm
Menetemelkedés	2 mm
Magfurat Ø	50 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Szár Ø D _s	40 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M52×2
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró