

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M17X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M17X0,75
GTIN	4062406004880
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	14 mm
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	125 mm
Szár négyzet \square	11 mm
Magfurat Ø	16,25 mm
Menetmélység	51 mm
Menetemelkedés	0,75 mm
Vágóélek száma Z	3
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX

Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Forgácsolások száma	3
Menet Ø	17 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M17×0,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró