

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M50X3****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130001 M50X3  |
| GTIN              | 4062406003661 |
| Árucikk kategória | 10N           |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 3 mm

Teljes hossz L: 250 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Szár négyszög □: 32 mm

Magfurat Ø: 47 mm

**Műszaki leírás**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Menet Ø               | 50 mm  |
| Menetemelkedés        | 3 mm   |
| Forgácshornyok száma  | 4      |
| Menetmélység          | 150 mm |
| Teljes hossz L        | 250 mm |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 40 mm  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Szár négyszög □            | 32 mm                                     |
| Magfurat Ø                 | 47 mm                                     |
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Tűrési osztály             | ISO 1 4H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 1X 4HX                                |
| Tűrési osztály             | ISO 2 6H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 2X 6HX                                |
| Tűrési osztály             | 6H +0,05                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3 6G                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                                |
| Tűrési osztály             | 7H  |
| Tűrési osztály             | 7HX                                       |
| Tűrési osztály             | 7G  |
| Tűrési osztály             | 7GX                                       |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 6H +0,20                                  |
| Szabvány                   | DIN 376                                   |
| Vágóélek száma Z           | 4   |
| Menetfajta                 | MF-LH                                     |
| Menetméret                 | M50×3                                     |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | balra                                     |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfűró