

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M13X1,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M13X1,75
GTIN	4062406004620
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	9 mm
Menetmélység	39 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	1,75 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX

Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Menet Ø	13 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornok száma	3
Szár Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	11,25 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M13×1,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró