

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M16X1,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M16X1,25
GTIN	4062406004828
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Magfurat Ø	14,75 mm
Menetemelkedés	1,25 mm
Menet Ø	16 mm
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	110 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H

Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Menetmélység	48 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Szár négyszög □	9 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornokok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	M
Menetméret	M16×1,25
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró