

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M18X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M18X0,35
GTIN	4062406004941
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menetmélység	54 mm
Szár négyszög □	11 mm
Magfurat Ø	17,65 mm
Forgácshoronyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G

Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Menet Ø	18 mm
Teljes hossz L	125 mm
Menetemelkedés	0,35 mm
Szár Ø D _s	14 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M18x0,35
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró