

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M2,2X0,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M2,2X0,25
GTIN	4062406003975
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Tűrés osztály	6H +0,20

Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,25 mm
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	2,2 mm
Forgácshornok száma	3
Magfurat Ø	1,95 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Menetmélység	6,6 mm
Szár Ø D _s	2,8 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	45 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M2,2×0,25
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró