

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M15X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M15X0,75
GTIN	4062406004736
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10

Tűrési osztály	6H +0,20
Magfurat Ø	14,25 mm
Teljes hossz L	110 mm
Forgácshornok száma	3
Szár négyszög □	9 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,75 mm
Menetmélység	45 mm
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	15 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M15×0,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró