

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M24X1,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M24X1,25
GTIN	4062406005450
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Menet Ø	24 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10

Tűrési osztály	6H +0,20
Menetmélység	72 mm
Menetemelkedés	1,25 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	22,75 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	160 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M24×1,25
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró