

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M12X1,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M12X1,25
GTIN	4062406004538
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Tűrés osztály	6H +0,20

Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3
Szár $\varnothing D_s$	9 mm
Menetemelkedés	1,25 mm
Magfurat \varnothing	10,75 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornyok száma	3
Menet \varnothing	12 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög \square	7 mm
Menetmélység	36 mm
Menetfajta	M
Menetméret	12
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró