

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M27X1,75****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130005 M27X1,75 |
| GTIN              | 4062406005726   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

|               |            |
|---------------|------------|
| Tűrés osztály | ISO 1 4H   |
| Tűrés osztály | ISO 1X 4HX |
| Tűrés osztály | ISO 2 6H   |
| Tűrés osztály | ISO 2X 6HX |
| Tűrés osztály | 6H +0,05   |
| Tűrés osztály | ISO 3 6G   |
| Tűrés osztály | ISO 3X 6GX |
| Tűrés osztály | 7H         |
| Tűrés osztály | 7HX        |
| Tűrés osztály | 7G         |
| Tűrés osztály | 7GX        |
| Tűrés osztály | 6H +0,10   |
| Tűrés osztály | 6H +0,20   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Szabvány                   | DIN 376                                   |
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Magfurat Ø                 | 25,25 mm                                  |
| Teljes hossz L             | 160 mm                                    |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 20 mm                                     |
| Menet Ø                    | 27 mm                                     |
| Menetmélység               | 81 mm                                     |
| Szár négyszög □            | 16 mm                                     |
| Vágóélek száma Z           | 4   |
| Menetemelkedés             | 1,75 mm                                   |
| Forgácshornyok száma       | 4   |
| Menetfajta                 | M   |
| Menetméret                 | M27×1,75                                  |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | Nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |