

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M33X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M33X0,75
GTIN	4062406006143
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	25 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	33 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	32,25 mm
Menetmélység	99 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G

Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Tűrés osztály	6H +0,20
Szár négyszög □	20 mm
Teljes hossz L	180 mm
Menetemelkedés	0,75 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetfajta	M
Menetméret	M33×0,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró