

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M30X3,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M30X3,5
GTIN	4062406005986
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Magfurat \varnothing	26,5 mm
Forgácshornok száma	4
Teljes hossz L	180 mm
Vágóélek száma Z	4
Szár $\varnothing D_s$	22 mm
Menet \varnothing	30 mm
Szár négyszög \square	18 mm
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	3,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	90 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX

Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Menetfajta	M
Menetméret	M30×3,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró