

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M34X3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M34X3
GTIN	4062406006273
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 3 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 31 mm

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	3 mm
Menet Ø	34 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H

Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Tűrés osztály	6H +0,20
Magfurat Ø	31 mm
Teljes hossz L	200 mm
Szár négyszög □	22 mm
Vágóélek száma Z	4
Forgácshornyok száma	4
Menetmélység	102 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M34×3
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró