

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M38X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M38X1,5
GTIN	4062406006556
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menet Ø	38 mm
Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H

Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Menetemelkedés	1,5 mm
Magfurat Ø	36,5 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Menetmélység	114 mm
Teljes hossz L	200 mm
Szár négyszög □	24 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M38×1,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró