

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M40X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M40X1,5
GTIN	4062406006716
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10

Tűrési osztály	6H +0,20
Menet Ø	40 mm
Forgácshornok száma	4
Menetemelkedés	1,5 mm
Magfurat Ø	38,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Szár négyszög □	24 mm
Teljes hossz L	200 mm
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	120 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M40×1,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró