

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M3X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M3X0,35
GTIN	4062406004040
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Menet Ø	3 mm
Szár négyszög □	2,7 mm
Menetmélység	9 mm
Menetemelkedés	0,35 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	3
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G

Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Tűrés osztály	6H +0,20
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	56 mm
Magfurat Ø	2,65 mm
Menetfajta	M
Menetméret	3
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró