

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M48X4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M48X4
GTIN	4062406007126
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: M
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 4 mm
Teljes hossz L: 250 mm
Szár Ø D_s: 36 mm
Szár négyszög □: 29 mm
Magfurat Ø: 44 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	144 mm
Menetemelkedés	4 mm
Menet Ø	48 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	44 mm

Szár négyszög □	29 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	36 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Forgácshornyok száma	4
Teljes hossz L	250 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M48×4
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfűró