

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M52X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M52X0,75
GTIN	4062406007287
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	51,25 mm
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	40 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX

Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Forgácshornok száma	4
Menetmélység	156 mm
Menetemelkedés	0,75 mm
Szár négyszög □	32 mm
Menet Ø	52 mm
Teljes hossz L	250 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M52×0,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró