

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M5X0,8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M5X0,8
GTIN	4062406004187
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menet Ø	5 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácsolószarvok száma	3
Magfurat Ø	4,2 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	15 mm
Teljes hossz L	70 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX

Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetemelkedés	0,8 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	M
Menetméret	M5×0,8
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró