

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M42X4,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M42X4,5
GTIN	4062406006860
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	4,5 mm
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	200 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H

Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Menet Ø	42 mm
Szár négyszög □	24 mm
Forgácshornok száma	4
Menetmélység	126 mm
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	37,5 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M42×4,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró