

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M49X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M49X0,5
GTIN	4062406007140
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	48,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Teljes hossz L	250 mm
Menetmélység	147 mm
Forgácshornok száma	4
Szabvány	DIN 376
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05

Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Szár négyszög □	32 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Menet Ø	49 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M49×0,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró