

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M8X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M8X0,75
GTIN	4062406004293
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	0,75 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Magfurat Ø	7,25 mm
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	24 mm
Szár négyszög □	6,2 mm
Teljes hossz L	90 mm
Szerszámanyag	HSS E
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menet Ø	8 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M8×0,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró