

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M14X0,5****Rendelési adatok**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 130006 M14X0,5 |
| GTIN              | 4062406008215  |
| Árucikk kategória | 10N            |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 0,5 mm  
Teljes hossz L: 110 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
Szár négyszög □: 9 mm  
Magfurat Ø: 13,5 mm

**Műszaki leírás**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Menetemelkedés   | 0,5 mm  |
| Menet Ø          | 14 mm   |
| Szár négyszög □  | 9 mm    |
| Vágóélek száma Z | 3       |
| Teljes hossz L   | 110 mm  |
| Szabvány         | DIN 376 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Magfurat Ø                 | 13,5 mm                                   |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 11 mm                                     |
| Menetmélység               | 42 mm                                     |
| Forgácshornok száma        | 3   |
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Tűrési osztály             | ISO 1 4H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 1X 4HX                                |
| Tűrési osztály             | ISO 2 6H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 2X 6HX                                |
| Tűrési osztály             | 6H +0,05                                  |
| Tűrési osztály             | 6H +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3 6G                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                                |
| Tűrési osztály             | 7H  |
| Tűrési osztály             | 7HX                                       |
| Tűrési osztály             | 7G  |
| Tűrési osztály             | 7GX                                       |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Menetfajta                 | MF-LH                                     |
| Menetméret                 | M14×0,5                                   |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | balra                                     |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Színes gyűrű   | Nincs     |
| Termék fajtája | Menetfúró |