

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M50X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M50X1,5
GTIN	4062406007218
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	32 mm
Menetmélység	150 mm
Forgácshornok száma	4
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H

Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Magfurat Ø	48,5 mm
Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	1,5 mm
Menet Ø	50 mm
Szár Ø D _s	40 mm
Teljes hossz L	250 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M50×1,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró