

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M21X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130006 M21X1,5
GTIN	4062406008819
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 1,5 mm  
Teljes hossz L: 140 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Szár négyszög □: 14,5 mm  
Magfurat Ø: 19,5 mm

**Műszaki leírás**

Menetmélység	63 mm
Magfurat Ø	19,5 mm
Teljes hossz L	140 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3

Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menet Ø	21 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M21×1,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró