

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M20X1,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130006 M20X1,75
GTIN	4062406008741
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 1,75 mm  
Teljes hossz L: 140 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 16 mm  
Szár négyszög □: 12 mm  
Magfurat Ø: 18,25 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	18,25 mm
Menetmélység	60 mm
Menet Ø	20 mm
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3

Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Menetemelkedés	1,75 mm
Teljes hossz L	140 mm
Szár négyszög □	12 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M20×1,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró