

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M2,5X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130006 M2,5X0,35
GTIN	4062406007591
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 0,35 mm  
Teljes hossz L: 50 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Szár négyszög □: 2,1 mm  
Magfurat Ø: 2,15 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	2,5 mm
Menetemelkedés	0,35 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Menetmélység	7,5 mm
Forgácshornyok száma	3

Szabvány	DIN 371
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	50 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Magfurat Ø	2,15 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M2,5×0,35
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró