

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M31X0,5****Rendelési adatok**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 130006 M31X0,5 |
| GTIN              | 4062406009571  |
| Árucikk kategória | 10N            |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 0,5 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
Szár négyszög □: 20 mm  
Magfurat Ø: 30,5 mm

**Műszaki leírás**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Magfurat Ø          | 30,5 mm |
| Szár négyszög □     | 20 mm   |
| Menet Ø             | 31 mm   |
| Forgácshornok száma | 4       |
| Szerszámanyag       | HSS E   |
| Menetemelkedés      | 0,5 mm  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Teljes hossz L             | 180 mm                                    |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 25 mm                                     |
| Tűrési osztály             | ISO 1 4H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 1X 4HX                                |
| Tűrési osztály             | ISO 2 6H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 2X 6HX                                |
| Tűrési osztály             | 6H +0,05                                  |
| Tűrési osztály             | 6H +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3 6G                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                                |
| Tűrési osztály             | 7H  |
| Tűrési osztály             | 7HX                                       |
| Tűrési osztály             | 7G  |
| Tűrési osztály             | 7GX                                       |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Szabvány                   | DIN 376                                   |
| Vágóélek száma Z           | 4   |
| Menetmélység               | 93 mm                                     |
| Menetfajta                 | MF-LH                                     |
| Menetméret                 | M31×0,5                                   |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | balra                                     |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfűró