

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M27X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130006 M27X0,75
GTIN	4062406009250
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 0,75 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 20 mm
Szár négyszög □: 16 mm
Magfurat Ø: 26,25 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	81 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05

Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Magfurat Ø	26,25 mm
Forgácshornok száma	4
Menet Ø	27 mm
Menetemelkedés	0,75 mm
Szár négyszög □	16 mm
Teljes hossz L	160 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	20 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M27×0,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró