

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M27X1,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130006 M27X1,25
GTIN	4062406009274
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,25 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 25,75 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	16 mm
Menetmélység	81 mm
Vágóélek száma Z	4
Forgácshornok száma	4
Szerszámanyag	HSS E

Szár Ø D _s	20 mm
Menetemelkedés	1,25 mm
Teljes hossz L	160 mm
Menet Ø	27 mm
Magfurat Ø	25,75 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M27×1,25
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró