

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M7X1****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130006 M7X1   |
| GTIN              | 4062406007836 |
| Árucikk kategória | 10N           |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: M-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 1 mm  
Teljes hossz L: 80 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 7 mm  
Szár négyszög □: 5,5 mm  
Magfurat Ø: 6 mm

**Műszaki leírás**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Magfurat Ø            | 6 mm  |
| Vágóélek száma Z      | 3     |
| Teljes hossz L        | 80 mm |
| Szerszámanyag         | HSS E |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 7 mm  |
| Menetemelkedés        | 1 mm  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tűrési osztály             | ISO 1 4H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 1X 4HX                                |
| Tűrési osztály             | ISO 2 6H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 2X 6HX                                |
| Tűrési osztály             | 6H +0,05                                  |
| Tűrési osztály             | 6H +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3 6G                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                                |
| Tűrési osztály             | 7H  |
| Tűrési osztály             | 7HX                                       |
| Tűrési osztály             | 7G  |
| Tűrési osztály             | 7GX                                       |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Menetmélység               | 21 mm                                     |
| Szár négyszög □            | 5,5 mm                                    |
| Menet Ø                    | 7 mm                                      |
| Szabvány                   | DIN 371                                   |
| Forgácshornyok száma       | 3   |
| Menetfajta                 | M-LH                                      |
| Menetméret                 | M7×1                                      |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | balra                                     |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Színes gyűrű   | Nincs     |
| Termék fajtája | Menetfúró |