

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M4X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130006 M4X0,35
GTIN	4062406007669
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 0,35 mm  
Teljes hossz L: 63 mm  
Szar  $\varnothing D_s$ : 4,5 mm  
Szar négyszög  $\square$ : 3,4 mm  
Magfurat  $\varnothing$ : 3,65 mm

**Műszaki leírás**

Szar $\varnothing D_s$	4,5 mm
Menet $\varnothing$	4 mm
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	63 mm
Szar négyszög $\square$	3,4 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H

Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Magfurat Ø	3,65 mm
Menetemelkedés	0,35 mm
Menetmélység	12 mm
Forgácshornyok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M4×0,35
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró