

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M8X1,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130006 M8X1,25
GTIN	4062406007881
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: M-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 1,25 mm
Teljes hossz L: 90 mm
Szár Ø D_s: 8 mm
Szár négyszög □: 6,2 mm
Magfurat Ø: 6,75 mm

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	3
Teljes hossz L	90 mm
Menetemelkedés	1,25 mm
Menetmélység	24 mm
Menet Ø	8 mm
Szabvány	DIN 371

Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	6,75 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Szár négyszög □	6,2 mm
Szerszámanyag	HSS E
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetfajta	M-LH
Menetméret	M8×1,25
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró