

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M35X3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130006 M35X3
GTIN	4062406009922
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 3 mm
Teljes hossz L: 200 mm
Szár Ø D_s: 28 mm
Szár négyszög □: 22 mm
Magfurat Ø: 32 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	4
Menetmélység	105 mm
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	3 mm
Szár négyszög □	22 mm
Magfurat Ø	32 mm

Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Szár Ø D _s	28 mm
Menet Ø	35 mm
Teljes hossz L	200 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M35×3
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró