

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M4X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130010 M4X0,5
GTIN	4062406011246
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szár négyszög <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Forgácshornok száma	3
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G

Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Menetmélység	10 mm
Vágóélek száma Z	3
Szerszám anyag	HSS E
Szár Ø D _s	4,5 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Menet Ø	4 mm
Magfurat Ø	3,5 mm
Teljes hossz L	63 mm
Szabvány	DIN 371
Menetfajta	M
Menetméret	M4x0,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró