

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M40X0,75****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130010 M40X0,75 |
| GTIN              | 4062406013868   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

|               |            |
|---------------|------------|
| Menet Ø       | 40 mm      |
| Menetmélység  | 100 mm     |
| Szerszámanyag | HSS E      |
| Magfurat Ø    | 39,25 mm   |
| Szabvány      | DIN 376    |
| Tűrés osztály | ISO 1 4H   |
| Tűrés osztály | ISO 1X 4HX |
| Tűrés osztály | ISO 2 6H   |
| Tűrés osztály | ISO 2X 6HX |
| Tűrés osztály | 6H +0,05   |
| Tűrés osztály | 6H +0,20   |
| Tűrés osztály | ISO 3 6G   |
| Tűrés osztály | ISO 3X 6GX |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tűrési osztály             | 7H  |
| Tűrési osztály             | 7HX                                       |
| Tűrési osztály             | 7G  |
| Tűrési osztály             | 7GX                                       |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Forgácshornyok száma       | 4   |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 32 mm                                     |
| Menetemelkedés             | 0,75 mm                                   |
| Teljes hossz L             | 200 mm                                    |
| Szár négyszög □            | 24 mm                                     |
| Vágóélek száma Z           | 4   |
| Menetfajta                 | M   |
| Menetméret                 | M40×0,75                                  |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | C   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | Nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |