

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M32X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130010 M32X0,35
GTIN	4062406013219
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 376
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX

Tűrési osztály	6H +0,10
Teljes hossz L	180 mm
Menet Ø	32 mm
Menetmélység	80 mm
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	31,65 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	25 mm
Menetemelkedés	0,35 mm
Szár négyszög □	20 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetfajta	M
Menetméret	M32×0,35
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró